LPSBL7123

DVOUTLAČÍTKOVÝ OVLADAČ, S NÁVRATEM, BÍLÍ INDIKÁTOR, KOVOVÁ ŘADA Ø22MM PLATINUM, 2 LÍCUJÍCÍ TLAČÍTKA. OBĚ S NÁVRATEM, ZELENÉ -ČERVENÉ/I - 0



Obecné charakteristiky

Barva	Zelená, červená
Typ poloh	Dvojité se dvěma lícujícími tlačítky
Materiál	Slitina hliníku a zinku, plastové díly z polyamidu
IEC stupeň krytí	IP66, IP67 a IP69K

Mechanické vlastnosti

Mechanická životnost		cycles	1000000
Upevnění			Bez montážního adaptéru
Montážní adaptér			LPXAU120M

Technické údaje UL


Stupeň krytí UL	Typ1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K

Okolní podmínky

Teplota

Provozní teplota			
	min.	°C	-25
	max.	°C	+70
Skladovací teplota			
	min.	°C	-40
	max.	°C	+85

Rozměry



Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

- CSA C22.2 n° 14
- IEC/EN/BS 60947-1
- IEC/EN/BS 60947-5-1
- UL508

Certifikáty

- cULus

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0	EC000221 - Tlačítko do panelu

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.