LPSBL7214

DVOUTLAČÍTKOVÝ OVLADAČ, S NÁVRATEM, BÍLÍ INDIKÁTOR, KOVOVÁ ŘADA Ø22MM PLATINUM, 1 VYSTOUPLÉ A 1 LÍCUJÍCÍ TLAČÍTKO. OBĚ S NÁVRATEM, BÍLÉ - ČERNÉ



Obecné charakteristiky

Barva	Bílá/černá
Typ poloh	Dvojité s jedním vystouplým a jedním lícujícím tlačítkem
Materiál	Slitina hliníku a zinku, plastové díly z polyamidu
IEC stupeň krytí	IP66, IP67 a IP69K

Mechanické vlastnosti

Mechanická životnost		cycles	1000000
Upevnění			Bez montážního adaptéru
Montážní adaptér			LPXAU120M


Technické údaje UL

Stupeň krytí UL	Typ1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K

Okolní podmínky

Teplota			
	Provozní teplota		
		min. °C	-25
		max. °C	+70
	Skladovací teplota		
		min. °C	-40
		max. °C	+85

Rozměry



Certifikace a shoda s předpisy

V souladu	
	CSA C22.2 n° 14
	IEC/EN/BS 60947-1
	IEC/EN/BS 60947-5-1
	UL508
Certifikáty	
	cULus

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0	EC000029 - Tlačítko s aretací

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.