LPSQ102

TLAČÍTKO S ARETACÍ, KOVOVÁ ŘADA PLATINUM, Ø22MM, LÍCUJÍCÍ, STISKEM ZAP, STISKEM VYP, ČERNÉ



Obecné charakteristiky

Barva			Černý
Typ poloh			Lícující tlačítko. Push on-push off
Materiál			Slitina hliníku a zinku
IEC stupeň krytí			IP66, IP67 a IP69K

Mechanické vlastnosti

Ovládací síla		kg-lb	<0.5Kg / 1.1lb
Mechanická životnost - ovladače Push-Push		cycles	500000
Upevnění			Bez montážního adaptéru
Montážní adaptér			LPXAU120M


Technické údaje UL

Stupeň krytí UL			Typ1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K

Okolní podmínky

Teplota				
	Provozní teplota			
		min.	°C	-25
		max.	°C	+70
	Skladovací teplota			
		min.	°C	-40
		max.	°C	+85

Rozměry



Certifikace a shoda s předpisy

V souladu	
	CSA C22.2 n° 14
	IEC/EN/BS 60947-1
	IEC/EN/BS 60947-5-1
	UL508
Certifikáty	
	cULus

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0	EC000029 - Tlačítko s aretací

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.