LPSR2004

MECHANICKÉ RESETOVACÍ TLAČÍTKO, KOMPLETOVANÉ, S NÁVRATEM, KOVOVÁ ŘADA PLATINUM, Ø22MM, LÍCUJÍCÍ, DÉLKA 0...150MM, BÍLÉ



Obecné charakteristiky

Barva			Červený
Typ poloh			Tlačítko mechanického resetu
Materiál			Slitina hliníku a zinku, plastové díly z polyamidu
IEC stupeň krytí			IP66, IP67 a IP69K

Mechanické vlastnosti

Mechanická životnost		cycles	5000000
Upevnění			Bez montážního adaptéru
Montážní adaptér			LPXAU120M


Technické údaje UL

Stupeň krytí UL			Typ1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K

Okolní podmínky

Teplota			
	Provozní teplota		
		min. °C	-25
		max. °C	+70
	Skladovací teplota		
		min. °C	-40
		max. °C	+85

Rozměry



Extended

Certifikace a shoda s předpisy

V souladu	
	CSA C22.2 n° 14
	IEC/EN/BS 60947-1
	IEC/EN/BS 60947-5-1
	UL508
Certifikáty	
	cULus

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0	EC000029 - Tlačítko s aretací

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.