# LPSS321R622E

OTOČNÝ OVLADAČ S KLÍČEM KOVOVÁ ŘADA Ø22MM PLATINUM, 2 POLOHY, 0 - 1 ODLIŠNÝ KLÍČ



## Obecné charakteristiky

| | | | |
|---|---|---|---|
| Barva | | | Černý |
| Typ poloh | | | 0 - 1, vyjmutí klíče v 0 a 1 |
| Materiál | | | Slitina hliníku a zinku |
| IEC stupeň krytí | | | IP66, IP67 a IP69K |

## Mechanické vlastnosti

| | | | |
|---|---|---|---|
| Mechanická životnost | | cycles | 1000000 |
| Upevnění | | | Bez montážního adaptéru |
| Montážní adaptér | | | LPXAU120M |


## Technické údaje UL

| | | | |
|---|---|---|---|
| Stupeň krytí UL | | | Typ1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K |

## Okolní podmínky

| | | | |
|---|---|---|---|
| Teplota | | | |
| | Provozní teplota | | |
| | | min. °C | -25 |
| | | max. °C | +70 |
| | Skladovací teplota | | |
| | | min. °C | -40 |
| | | max. °C | +85 |

## Rozměry




## Certifikace a shoda s předpisy

| | |
|---|---|
| V souladu | |
| | CSA C22.2 n° 14 |
| | IEC/EN/BS 60947-1 |
| | IEC/EN/BS 60947-5-1 |
| | UL508 |
| Certifikáty | |
| | cULus |

## Klasifikace ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 8.0 | EC002611 - Přepínač |


Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.