LPSS331R421E

OTOČNÝ OVLADAČ S KLÍČEM KOVOVÁ ŘADA Ø22MM PLATINUM, 3 POLOHY, 1 - 0 - 2 ODLIŠNÝ KLÍČ. VYJMOUT V 1 NEBO 0 NEBO 2



Obecné charakteristiky

Barva	Černý
Typ poloh	1 - 0 - 2, vyjmutí klíče v 1 a 0 a 2
Materiál	Slitina hliníku a zinku
IEC stupeň krytí	IP66, IP67 a IP69K

Mechanické vlastnosti

Mechanická životnost	cycles	1000000
Upevnění		Bez montážního adaptéru
Montážní adaptér		LPXAU120M

Technické údaje UL


Stupeň krytí UL	Typ1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K

Okolní podmínky

Teplota

Provozní teplota			
	min.	°C	-25
	max.	°C	+70
Skladovací teplota			
	min.	°C	-40
	max.	°C	+85

Rozměry



Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

CSA C22.2 n° 14
IEC/EN/BS 60947-1
IEC/EN/BS 60947-5-1
UL508

Certifikáty

cULus

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0	EC002611 - Přepínač

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.