LPXAU120M

MONT. ADAPTÉR ŘADA PLATINUM KOVOVÁ



Mechanické vlastnosti				
Utahovací moment pro svorky max.			Nm	0.7
Okolní podmínky				
Teplota				
	Provozní teplota			
		min.	°C	-25
		max.	°C	+70
	Skladovací teplota			
		min.	°C	-40
		max.	°C	+85
Certifikace a shoda s předpisy				
V souladu				
	CSA C22.2 n° 14			
	IEC/EN/BS 60947-1			
	IEC/EN/BS 60947-5-1			
	UL508			
Certifikáty				
	cULus			
Klasifikace ETIM				
ETIM 8.0				EC001020 - Adaptér pro řídící jednotku

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.