
LPXDAU111024

Ø60MM BEZPEČNOSTNÍ PODSVÍCENÝ DISK PRO Ø22MM HŘIBOVÉ TLAČÍTKO, 24VAC/DC NAPÁJENÍ, WITHOUT TEXT.




Obecné charakteristiky				
Barva				Žlutý
Elektrické vlastnosti				
Napájení napětí (AC)			V	24
Napájení napětí (DC)			V	24
Mechanické vlastnosti				
Provozní poloha				
		přípustná		Kterýkoliv
Hmotnost			g	22
Okolní podmínky				
Teplota				
	Provozní teplota			
		min.	°C	-25
		max.	°C	+60
	Skladovací teplota			
		min.	°C	-40
		max.	°C	+85

Rozměry



Schémata zapojení

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.



Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

CSA C22.2 n° 14
IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-5-1
UL508

Certifikáty

cULus

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.