LPXDAU111110

Ø60MM BEZPEČNOSTNÍ PODSVÍCENÝ DISK PRO Ø22MM HŘIBOVÉ TLAČÍTKO, 110… 120VAC NAPÁJENÍ, WITHOUT TEXT.



Obecné charakteristiky

Barva			Žlutý

Elektrické vlastnosti

Napájení napětí (AC)		V	110…120


Mechanické vlastnosti

Provozní poloha			
	přípustná		Kterýkoliv
Hmotnost		g	22

Okolní podmínky


Teplota				
	Provozní teplota			
		min.	°C	-25
		max.	°C	+60
	Skladovací teplota			
		min.	°C	-40
		max.	°C	+85

Rozměry



Schémata zapojení

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.



Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-5-1

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.