
LPXDAU118230

Ø60MM BEZPEČNOSTNÍ PODSVÍCENÝ DISK PRO Ø22MM HŘIBOVÉ TLAČÍTKO, 220… 240VAC NAPÁJENÍ, TEXT: "ARRET D'URGENCE / NOT AUS / PARO EMERGENCIA".




Obecné charakteristiky			
Barva			Žlutý
Elektrické vlastnosti			
Napájení napětí (AC)		V	220…240
Mechanické vlastnosti			
Provozní poloha			
	přípustná		Kterýkoliv
Hmotnost		g	22
Okolní podmínky			
Teplota			
Provozní teplota			
	min.	°C	-25
	max.	°C	+60
Skladovací teplota			
	min.	°C	-40
	max.	°C	+85

Rozměry



Schémata zapojení

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.



Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-5-1

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.