LPXDAU123024

Ø60MM BEZPEČNOSTNÍ PODSVÍCENÝ DISK PRO Ø22MM HŘIBOVÉ TLAČÍTKO, 24VAC/DC NAPÁJENÍ, SE IEC60417-5638 SYMBOLEM.



Obecné charakteristiky

Barva			Žlutý

Elektrické vlastnosti

Napájení napětí (AC)		V	24
Napájení napětí (DC)		V	24


Mechanické vlastnosti


Provozní poloha			
	přípustná		Kterýkoliv
Hmotnost		g	22

Okolní podmínky

Teplota				
	Provozní teplota			
		min.	°C	-25
		max.	°C	+60
	Skladovací teplota			
		min.	°C	-40
		max.	°C	+85


Rozměry





Schémata zapojení

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.



Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

CSA C22.2 n° 14
IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-5-1
UL508

Certifikáty

cULus

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.