LPXLED5

LED SVÍTÍCÍ MODUL, TRVALE SVÍTÍCÍ Ø22MM PLATINUM , ŠROUBOVÉ SVORKY, 30… 60VAC/DC, ŽLUTÝ

Obecné charakteristiky				
Barva				Žlutý
Elektrické vlastnosti				
Napájení napětí (AC)			V	30…60
Napájení napětí (DC)			V	30…60
Provoz				
Elektrická životnost			hours	100000
Mechanické vlastnosti				
Utahovací moment pro svorky max.			Nm	1
Průřez vodiče				
	Průřez vodiče AWG/kcmil			
		max.		12
	IEC			
		max.	mm²	1 or 2 / 2.5
Montážní adaptér				LPXAU120;LPXAU
Hmotnost			g	16
Okolní podmínky				
Teplota				
	Provozní teplota			
		min.	°C	-25
		max.	°C	+60
	Skladovací teplota			
		min.	°C	-40
		max.	°C	+85
Klasifikace ETIM				
ETIM 8.0				EC000204 - Svítící jednotka pro odsvícení ovladačů

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.