# LPXLPBM3


LED BLOK, TRVALE SVÍTÍCÍ, DO SKŘÍNĚK LPZS Ø22MM ŘADA PLATINUM, 185...265VAC. ZELENÝ



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Obecné charakteristiky** | | | | |
| Barva | | | | Zelená |
| **Elektrické vlastnosti** | | | | |
| Jmenovitý kmitočet | | | Hz | 50-60 |
| Napájení napětí (AC) | | | V | 185…265 |
| **Provoz** | | | | |
| Elektrická životnost | | | hours | 100000 |
| **Mechanické vlastnosti** | | | | |
| Průřez vodiče | | | | |
| | Průřez vodiče AWG/kcmil | | | |
| | | max. | | 14 |
| | IEC | | | |
| | | max. | mm² | 1 or 2 / 2.5 |
| Montážní adaptér | | | | LPXAU120;LPXAU |
| Hmotnost | | | g | 16 |
| **Okolní podmínky** | | | | |
| Teplota | | | | |
| | Provozní teplota | | | |
| | | min. | °C | -25 |
| | | max. | °C | +70 |
| | Skladovací teplota | | | |
| | | min. | °C | -40 |
| | | max. | °C | +85 |

## Rozměry

Mounting position on the LPZ control station base




## Schémata zapojení


Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

# LPXLPBM3

LED BLOK, TRVALE SVÍTÍCÍ, DO SKŘÍNĚK LPZS Ø22MM ŘADA PLATINUM, 185...265VAC. ZELENÝ




## Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

| |
|---|
| CSA C22.2 n° 14 |
| IEC/EN/BS 60947-1 |
| IEC/EN/BS 60947-5-1 |
| UL508 |

Certifikáty

| |
|---|
| CCC |
| cULus |
| EAC |
| RINA |
| UL |

## Klasifikace ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 8.0 | EC000204 - Svítící jednotka pro odsvícení ovladačů |


Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.