LPXLPBM5


LED BLOK, TRVALE SVÍTÍCÍ, DO SKŘÍNĚK LPZS Ø22MM ŘADA PLATINUM, 185...265VAC. ŽLUTÝ



Obecné charakteristiky				
Barva				Žlutý
Elektrické vlastnosti				
Jmenovitý kmitočet			Hz	50-60
Napájení napětí (AC)			V	185…265
Provoz				
Elektrická životnost			hours	100000
Mechanické vlastnosti				
Průřez vodiče				
	Průřez vodiče AWG/kcmil			
		max.		14
	IEC			
		max.	mm²	1 or 2 / 2.5
Montážní adaptér				LPXAU120;LPXAU
Hmotnost			g	16
Okolní podmínky				
Teplota				
	Provozní teplota			
		min.	°C	-25
		max.	°C	+70
	Skladovací teplota			
		min.	°C	-40
		max.	°C	+85

Rozměry

Mounting position on the LPZ control station base



Schémata zapojení

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.



Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

CSA C22.2 n° 14
IEC/EN/BS 60947-1
IEC/EN/BS 60947-5-1
UL508

Certifikáty

CCC
cULus
EAC
RINA
UL

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0	EC000204 - Svítící jednotka pro odsvícení ovladačů

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.