LPXP110

KOVOVÝ POTENCIOMETRICKÝ OVLADAČ SE VZESTUPNOU STUPNICÍ



Obecné charakteristiky

Materiál			Slitina hliníku a zinku
IEC stupeň krytí			IP65

Mechanické vlastnosti


Mechanická životnost		cycles	300000
Hmotnost		g	70

Okolní podmínky

Teplota

Provozní teplota			
	min.	°C	-25
	max.	°C	+60
Skladovací teplota			
	min.	°C	-40
	max.	°C	+70

Rozměry



Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

- IEC/EN 60947-1
- IEC/EN 60947-5-1

Certifikáty

- CCC
- EAC

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0	EC002498 - Příslušenství pro nízkonapěťové spínací technologie

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.