LPZM12CA8

PRÁZDNÝ KOVOVÝ KRYT OVLÁDACÍ SKŘÍNĚ PRO 4X3 OVLADAČE, ŠEDÉ PROVEDENÍ



Obecné charakteristiky

Barva			Šedá
IEC stupeň krytí			IP66 a IP67

Mechanické vlastnosti

Hmotnost		g	1360


Technické údaje UL

Stupeň krytí UL			NEMA 4X

Okolní podmínky

Teplota				
	Provozní teplota			
		min.	°C	-25
		max.	°C	+70
	Skladovací teplota			
		min.	°C	-40
		max.	°C	+85

Rozměry



Certifikace a shoda s předpisy

V souladu		
	IEC/EN 60947-5-1	
Certifikáty		
	cULus	
	EAC	

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0	EC000200 - Skříňka pro ovladače

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.