LPZM2A5

PRÁZDNÝ KOVOVÝ KRYT OVLÁDACÍ SKŘÍNĚ PRO 2 OVLADAČE, ŽLUTO/ŠEDÉ PROVEDENÍ



Obecné charakteristiky

Barva			Žlutý
IEC stupeň krytí			IP66 a IP67

Mechanické vlastnosti

Hmotnost		g	456

Technické údaje UL


Stupeň krytí UL			NEMA 4X

Okolní podmínky

Teplota

Provozní teplota			
	min.	°C	-25
	max.	°C	+70
Skladovací teplota			
	min.	°C	-40
	max.	°C	+85

Rozměry



a	b	c	d	e	f	g	h	l	k	Ø
80	130	73	67	118	50	27	125	75	50	21

Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

CSA C22.2 n° 14
IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-5-1
UL508

Certifikáty

cULus
EAC

Klasifikace ETIM

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

LPZM2A5

PRÁZDNÝ KOVOVÝ KRYT OVLÁDACÍ SKŘÍNĚ PRO 2 OVLADAČE, ŽLUTO/ŠEDÉ PROVEDENÍ

ETIM 8.0	EC000200 - Skříňka pro ovladače

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.