LPZM3E8

PRÁZDNÝ KOVOVÝ KRYT OVLÁDACÍ SKŘÍNĚ, ŠEDÉ PROVEDENÍ 170X80X73MM



Obecné charakteristiky

Barva			Šedá
IEC stupeň krytí			IP66 a IP67

Mechanické vlastnosti

Hmotnost		g	600

Technické údaje UL


Stupeň krytí UL			NEMA 4X

Okolní podmínky

Teplota

Provozní teplota			
	min.	°C	-25
	max.	°C	+70
Skladovací teplota			
	min.	°C	-40
	max.	°C	+85

Rozměry



Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

IEC/EN 60947-5-1

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

Certifikáty

	cULus
	EAC

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0	EC000200 - Skříňka pro ovladače

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.