
LPZM4E8

PRÁZDNÝ KOVOVÝ KRYT OVLÁDACÍ SKŘÍNĚ, ŠEDÉ PROVEDENÍ 80X230X73MM



Obecné charakteristiky				
Barva				Šedá
IEC stupeň krytí				IP66 a IP67
Mechanické vlastnosti				
Hmotnost			g	680
Technické údaje UL				
Stupeň krytí UL				NEMA 4X
Okolní podmínky				
Teplota				
	Provozní teplota			
		min.	°C	-25
		max.	°C	+70
	Skladovací teplota			
		min.	°C	-40
		max.	°C	+85
Rozměry				

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.



Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

IEC/EN 60947-5-1

Certifikáty

cULus

EAC

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0	EC000200 - Skříňka pro ovladače

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.