LPZM6A8

PRÁZDNÝ KOVOVÝ KRYT OVLÁDACÍ SKŘÍNĚ PRO 6 OVLADAČŮ, ŠEDÉ PROVEDENÍ



Obecné charakteristiky

Barva			Šedá
IEC stupeň krytí			IP66 a IP67

Mechanické vlastnosti

Hmotnost		g	671


Technické údaje UL

Stupeň krytí UL			NEMA 4X

Okolní podmínky

Teplota			
	Provozní teplota		
		min. °C	-25
		max. °C	+70
	Skladovací teplota		
		min. °C	-40
		max. °C	+85

Rozměry



a	b	c	d	e	f	g	h	l	k	Ø
80	230	73	67	218	50	27	225	75	30	21

Certifikace a shoda s předpisy

V souladu		
	CSA C22.2 n° 14	
	IEC/EN 60947-1	
	IEC/EN 60947-5-1	
	UL508	
Certifikáty		
	cULus	
	EAC	

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0	EC000200 - Skříňka pro ovladače

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.