LPZP1A5

PRÁZDNÝ KRYT OVLÁDACÍ SKŘÍNĚ, PRO 1 OVLADAČ, ŽLUTÝ KRYT



Obecné charakteristiky

Barva			Žlutý
Materiál			Polykarbonát
IEC stupeň krytí			IP66, IP67, IP69K

Mechanické vlastnosti

Utahovací moment pro svorky max.		Nm	1.8
Hmotnost		g	107

Technické údaje UL


Stupeň krytí UL			1, 2, 3R, 4, 4X, 12K

Okolní podmínky

Teplota

Provozní teplota			
	min.	°C	-25
	max.	°C	+70
Skladovací teplota			
	min.	°C	-40
	max.	°C	+85

Rozměry



Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

	CSA C22.2 n° 14
	IEC/EN 60947-1
	IEC/EN 60947-5-1
	UL508
Certifikáty	
	cULus
	EAC

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0	EC000200 - Skříňka pro ovladače

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.