# LPZP1A8

PRÁZDNÝ KRYT OVLÁDACÍ SKŘÍNĚ, PRO 1 OVLADAČE, ŠEDÝ KRYT



## Obecné charakteristiky

| | | | |
|---|---|---|---|
| Barva | | | Šedá |
| Materiál | | | Polykarbonát |
| IEC stupeň krytí | | | IP66, IP67, IP69K |

## Mechanické vlastnosti

| | | | |
|---|---|---|---|
| Utahovací moment pro svorky max. | | Nm | 1.8 |
| Hmotnost | | g | 107 |

## Technické údaje UL


| | | | |
|---|---|---|---|
| Stupeň krytí UL | | | 1, 2, 3R, 4, 4X, 12K |

## Okolní podmínky

Teplota

| | | | |
|---|---|---|---|
| Provozní teplota | | | |
| | min. | °C | -25 |
| | max. | °C | +70 |
| Skladovací teplota | | | |
| | min. | °C | -40 |
| | max. | °C | +85 |

## Rozměry




## Certifikace a shoda s předpisy

V souladu


Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

| | |
|---|---|
| | CSA C22.2 n° 14 |
| | IEC/EN 60947-1 |
| | IEC/EN 60947-5-1 |
| | UL508 |
| Certifikáty | |
| | cULus |
| | EAC |

## Klasifikace ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 8.0 | EC000200 - Skříňka pro ovladače |


Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.