LPZP1B5604

KOMPLETOVANÁ ŽLUTÁ OVLADACÍ SKŘÍŇKA LPZP1A5 S HŘIBOVITÝM KNOFLÍKEM LPCB6644, UVOLNIT OTOČENÍM, 1 ZAP + 1 VYP KONTAKT



Obecné charakteristiky


Barva	Žlutý
Typ poloh	Tlačítko s hřibovitým knoflíkem
Materiál	Polykarbonát
IEC stupeň krytí	IP66, IP67, IP69K

Okolní podmínky

Teplota

Provozní teplota			
	min.	°C	-25
	max.	°C	+70
Skladovací teplota			
	min.	°C	-40
	max.	°C	+85

Rozměry



Certifikace a shoda s předpisy

Certifikáty

cULus

Klasifikace ETIM

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

ETIM 8.0	EC000225 - Skříňka s ovladači

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.