LPZP1B5611

KOMPLETOVANÁ ŽLUTÁ OVLADACÍ SKŘÍŇKA LPZP1A5 S HŘIBOVITÝM KNOFLÍKEM LPCB6744, UVOLNIT VYTAŽENÍM,1 VYP KONTAKT, UZAMYKATELNÁ OCHRANNÁ KRYTKA LPX1U158



Obecné charakteristiky


Barva	Žlutý
Typ poloh	Tlačítko s hřibovitým knoflíkem
Materiál	Polykarbonát
IEC stupeň krytí	IP66, IP67, IP69K

Okolní podmínky

Teplota

Provozní teplota			
	min.	°C	-25
	max.	°C	+70
Skladovací teplota			
	min.	°C	-40
	max.	°C	+85

Rozměry



Klasifikace ETIM

ETIM 8.0	EC000225 - Skříňka s ovladači

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.