LPZP1B5D603

YELLOW CONTROL STATION WITH EMERGENCY ILLUMINATED DISK, 24VAC/DC AUXILIARY SUPPLY, TEXT: "" EMERGENCY STOP" COMPLETE WITH MUSHROOM PUSHBUTTON TURN-TO-RELEASE LPCB6644 1NO+1NC.



Obecné charakteristiky


Barva	Žlutý
Typ poloh	Tlačítko s hřibovitým knoflíkem
Materiál	Polykarbonát
IEC stupeň krytí	IP66, IP67, IP69K

Okolní podmínky

Teplota

Provozní teplota			
	min.	°C	-25
	max.	°C	+70
Skladovací teplota			
	min.	°C	-40
	max.	°C	+85

Rozměry



Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

CSA C22.2 n° 14
IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-5-1

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

	UL508
Certifikáty	
	EAC

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.