LPZP1B5P603

ŽLUTÁ OVLÁDACÍ SKŘÍŇKA LPZPA15P KOMPLETOVANÁ S HŘIBOVITÝM KNOFLÍKEM LPCB6644, UVOLNIT OTOČENÍM, 1 VYP KONTAKT



Obecné charakteristiky

Barva			Žlutý
Typ poloh			Tlačítko s hřibovitým knoflíkem
Materiál			Polykarbonát
IEC stupeň krytí			IP66, IP67, IP69K


Mechanické vlastnosti

Utahovací moment pro svorky max.		Nm	1

Okolní podmínky

Teplota			
	Provozní teplota		
	min.	°C	-25
	max.	°C	+70
	Skladovací teplota		
	min.	°C	-40
	max.	°C	+85

Rozměry



Certifikace a shoda s předpisy

Certifikáty

cULus

Klasifikace ETIM

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

ETIM 8.0	EC000225 - Skříňka s ovladači

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.