
LPZP2A5

PRÁZDNÝ KRYT OVLÁDACÍ SKŘÍNĚ PRO 2 OVLADAČE, ŽLUTÉ PROVEDENÍ



Obecné charakteristiky			
Barva			Žlutý
Materiál			Polykarbonát
IEC stupeň krytí			IP66, IP67, IP69K
Mechanické vlastnosti			
Utahovací moment pro svorky max.		Nm	1.8
Hmotnost		g	152
Technické údaje UL			
Stupeň krytí UL			1, 2, 3R, 4, 4X, 12K
Okolní podmínky			
Teplota			
	Provozní teplota		
	min.	°C	-25
	max.	°C	+70
	Skladovací teplota		
	min.	°C	-40
	max.	°C	+85

Rozměry



Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

	CSA C22.2 n° 14
	IEC/EN 60947-1
	IEC/EN 60947-5-1
	UL508
Certifikáty	
	cULus
	EAC

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0	EC000200 - Skříňka pro ovladače

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.