LPZP3A8

PRÁZDNÝ KRYT OVLÁDACÍ SKŘÍNĚ, PRO 3 OVLADAČE, BÍLÝ KRYT




Obecné charakteristiky				
Barva				Šedá
Materiál				Polykarbonát
IEC stupeň krytí				IP66, IP67, IP69K
Mechanické vlastnosti				
Utahovací moment pro svorky max.			Nm	1.8
Hmotnost			g	187
Technické údaje UL				
Stupeň krytí UL				1, 2, 3R, 4, 4X, 12K
Okolní podmínky				
Teplota				
	Provozní teplota			
		min.	°C	-25
		max.	°C	+70
	Skladovací teplota			
		min.	°C	-40
		max.	°C	+85
Rozměry				

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

LPZP3A8

PRÁZDNÝ KRYT OVLÁDACÍ SKŘÍNĚ, PRO 3 OVLADAČE, BÍLÝ KRYT



Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

CSA C22.2 n° 14
IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-5-1
UL508

Certifikáty

cULus
EAC

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0	EC000200 - Skříňka pro ovladače

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.