



Pulsantiera completa per guide profilate da 40 mm con interfaccia IO-Link e con pulsante luminoso rasato con LED RGB, 1NA
LP4P1B8100L

Denominazione del prodotto

Tipo

Caratteristiche generali

Colore	Grigio
Configurazione contatti	1NO
Grado di protezione (IEC)	IP65

Caratteristiche elettriche

Corrente nominale di impiego	mA	1...100
Tensione di alimentazione (DC)	V	19.2...28.8V
Potenza massima di impiego	mW	250

Manovre

Durata elettrica	cycles	1.000.000
B10d	cycles	1.300.000

Caratteristiche meccaniche

Inserzione	4-pin connettore M12	
Fissaggio	Per guide profilate 40mm	
Peso prodotto	g	115

Dati tecnici UL

Grado di protezione (UL)	Tipo 1
--------------------------	--------

Condizioni ambientali

Temperatura


Temperatura di impiego

min	°C	-25
max	°C	+60

Temperatura di stoccaggio

min	°C	-40
max	°C	+80

Dimensioni



Schemi elettrici

Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 No. 60947-1-13

CSA C22.2 No. 60947-5-1-14

IEC/EN/BS 60947-5-1

UL 60947-1

UL 60947-5-1

UL508A

Omologazioni

cURus