



Pulsantiera completa per guide profilate da 40 mm con pulsante sporgente rosso con simbolo "O" ad impulso, 1NC e pulsante rasato verde con simbolo "I" ad impulso, 1NA LP4P2B8902

Denominazione del prodotto

Tipo

**Caratteristiche generali**

Colore	Grigio
Configurazione contatti	1NC+1NA
Grado di protezione (IEC)	IP65

**Caratteristiche elettriche**

Tensione nominale di funzionamento	VAC	5...35 VAC/DC
Corrente nominale di impiego	mA	1...100
Potenza massima di impiego	mW	250

**Manovre**

Durata elettrica	cycles	1.000.000
B10d	cycles	1.300.000

**Caratteristiche meccaniche**

Inserzione	4-pin connettore M12	
Fissaggio	Per guide profilate 40mm	
Peso prodotto	g	105


**Dati tecnici UL**

Grado di protezione (UL)	Tipo 1
--------------------------	--------


**Condizioni ambientali**

Temperatura			
Temperatura di impiego			
min	°C	-25	
max	°C	+70	
Temperatura di stoccaggio			
min	°C	-40	
max	°C	+80	

**Dimensioni**



### Schemi elettrici



### Omologazioni e conformità

#### Conformità

CSA C22.2 No. 60947-1-13

CSA C22.2 No. 60947-5-1-14

IEC/EN/BS 60947-5-1

UL 60947-1

UL 60947-5-1

UL508A

#### Omologazioni

cURus