



Guardia di protezione metallica per LP4P...B5... LP4X159

Denominazione del prodotto

Tipo

Caratteristiche generali

Colore Giallo

Grado di protezione (IEC) IP65

Condizioni ambientali

Temperatura

Temperatura di impiego

min	°C	-25
max	°C	+70

Temperatura di stoccaggio

min	°C	-40
max	°C	+80

Dimensioni

