



Denominazione del prodotto

Set da 4 lenti (1 verde, 1 rossa, 1 gialla e 1 blu) per pulsantire LP4... LP4XBL100

Tipo

Caratteristiche generali

Colore

Verde, rosso, giallo e blu

Grado di protezione (IEC)

IP65

Condizioni ambientali

Temperatura

Temperatura di impiego

min	°C	-25
max	°C	+70

Temperatura di stoccaggio

min	°C	-40
max	°C	+80