



Denominazione del prodotto	Set da 10 lenti gialle per pulsantire LP4...		
Tipo	LP4XBL105		
Caratteristiche generali			
Colore	Giallo		
Grado di protezione (IEC)	IP65		
Condizioni ambientali			
Temperatura	Temperatura di impiego	min	°C -25
		max	°C +70
	Temperatura di stoccaggio	min	°C -40
		max	°C +80