

Denominazione del prodotto

Operatori pulsanti
tripli ad impulso -
Con il pulsante
centrale
sporgente
LPCB73

Tipo

Caratteristiche generali

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Colore | Verde/Rosso/Verde |
| Tipo di posizioni | Pulsante triplo |
| Materiale | Poliammide |
| Grado di protezione (IEC) | IP66, IP67 e IP69K |

Caratteristiche meccaniche

| | | |
|-----------------------|--------|----------------|
| Forza per azionamento | kg-lb | <0.5Kg / 1.1lb |
| Durata meccanica | cycles | 1000000 |
| Base di fissaggio | | LPXAU120 |
| Peso prodotto | g | 30 |

Dati tecnici UL

| | |
|--------------------------|---------------------------------|
| Grado di protezione (UL) | Type1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K |
|--------------------------|---------------------------------|

Condizioni ambientali

Temperatura

| | | | |
|---------------------------|-----|----|-----|
| Temperatura di impiego | min | °C | -25 |
| | max | °C | +70 |
| Temperatura di stoccaggio | min | °C | -40 |
| | max | °C | +85 |

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000221 -
Pulsante da
quadro