

KIT PULSANTE PLASTICO DOPPIO AD IMPULSO CON INDICATORE LUMINOSO BIANCO, CON 2 PULSANTI RASATI, BIANCO - NERO/I - 0 CON BASE DI FISSAGGIO E 2 ELEMENTI DI CONTATTO, 1NA+1NC. ATTACCHI A VITE. ELEMENTO A LED A LUCE FISSA, 12...30VAC/DC



Operatori pulsanti doppi ad impulso con indicatore luminoso bianco - 2 pulsanti rasati  
LPCBL7124+LPXAU120

Denominazione del prodotto

Tipo

**Caratteristiche generali**

|   |   |
|---|---|
| Colore  | Bianco/Nero                             |
| Tipo di posizioni                                     | Double-touch with two flush pushbuttons |
| Grado di protezione (IEC)                             | IP66, IP67 e IP69K                      |
| <b>Caratteristiche elettriche</b>                     |   |
| Tensione nominale di isolamento IEC/EN                | V 690                                   |
| Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC | A 10                                    |
| Tensione di alimentazione (AC)                        | V 12...30                               |
| Tensione di alimentazione (DC)                        | V 12...30                               |
| Conducibilità   | 1mA 5V                                  |
| Designazione secondo UL/CSA e IEC/EN 60947-5-1        | A600 Q600                               |

Corrente di impiego AC15

|      |   |     |
|------|---|-----|
| 12V  | A | 6   |
| 24V  | A | 6   |
| 48V  | A | 6   |
| 120V | A | 6   |
| 240V | A | 3   |
| 400V | A | 1.9 |
| 480V | A | 1.5 |
| 500V | A | 1.4 |
| 600V | A | 1.2 |

Corrente di impiego DC13

|      |   |      |
|------|---|------|
| 12V  | A | 3    |
| 24V  | A | 3    |
| 48V  | A | 1.5  |
| 125V | A | 0.55 |
| 250V | A | 0.27 |
| 440V | A | 0.15 |
| 500V | A | 0.13 |
| 600V | A | 0.1  |

Resistenza dei contatti

mΩ ≤20

**Manovre**

Durata elettrica

hours 100000

**Caratteristiche meccaniche**

Forza per azionamento

kg-lb <0.5Kg / 1.1lb

Durata meccanica

cycles 1000000

Attacchi vite

Vite

Sezione dei conduttori

IEC

max mm<sup>2</sup> 1 or 2 / 2.5

Base di fissaggio

LPXAU120

**Dati tecnici UL**

Grado di protezione (UL)

Type1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K

**Condizioni ambientali**

Temperatura

Temperatura di impiego

|     |    |     |
|-----|----|-----|
| min | °C | -25 |
| max | °C | +70 |

Temperatura di stoccaggio

|     |    |     |
|-----|----|-----|
| min | °C | -40 |
| max | °C | +85 |

**Omologazioni e conformità**

Conformità

CSA C22.2 n° 14  
IEC/EN/BS 60947-1

KIT PULSANTE PLASTICO DOPPIO AD IMPULSO CON INDICATORE LUMINOSO BIANCO,  
CON 2 PULSANTI RASATI, BIANCO - NERO/I - 0 CON BASE DI FISSAGGIO E 2 ELEMENTI DI  
CONTATTO, 1NA+1NC. ATTACCHI A VITE. ELEMENTO A LED A LUCE FISSA, 12...30VAC/DC

---

IEC/EN/BS 60947-5-1  
UL508

---

Omologazioni

---

CCC  
cULus  
EAC  
RINA

---