



Interfaccia USB,  
connessione di  
tipo A / A  
femmina con  
cavo lungo 0,5 m  
LPCD0

Denominazione del prodotto

Tipo

**Caratteristiche generali**

Materiale Poliammide

Grado di protezione (IEC) IP65 frontale;  
IP20 sul retro

**Caratteristiche meccaniche**

Peso prodotto g 50

**Dati tecnici UL**

Grado di protezione (UL) 1, 2, 3R, 4, 4X,  
12, 12K sul  
fronte

**Condizioni ambientali**

Temperatura


Temperatura di impiego

min °C -25  
max °C +70

Temperatura di stoccaggio

min °C -40  
max °C +85

**Dimensioni**



**Omologazioni e conformità**

Conformità

CSA C22.2 n° 14  
IEC/EN/BS 60947-1  
IEC/EN/BS 60947-5-1  
UL508

Omologazioni

cULus  
EAC

**Classificazione ETIM**

ETIM 8.0

EC000797 - USB