



Interfaccia USB,
connessione tipo
A / B femmina
LPCD0

Denominazione del prodotto

Tipo

Caratteristiche generali

Materiale Poliammide

Grado di protezione (IEC) IP65 frontale;
IP20 sul retro

Caratteristiche elettriche

Tensione nominale di isolamento IEC/EN V 5VAC/DC

Resistenza dei contatti mΩ ≤30

Caratteristiche meccaniche

Peso prodotto g 18

Dati tecnici UL

Grado di protezione (UL) 1, 2, 3R, 4, 4X,
12, 12K sul
fronte

Condizioni ambientali

Temperatura


Temperatura di impiego

min °C -25
max °C +70

Temperatura di stoccaggio

min °C -40
max °C +85

Dimensioni



Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 14
IEC/EN/BS 60947-1
IEC/EN/BS 60947-5-1
UL508

Omologazioni

cULus
EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000797 - USB