




Denominazione del prodotto	Pulsanti per azionamento meccanico, ad impulso LPCR20		
Tipo	LPCR20		
<b>Caratteristiche generali</b>			
Colore	Rosso		
Tipo di posizioni	Mechanical reset extended pushbutton		
Materiale	Poliammide		
Grado di protezione (IEC)	IP66, IP67 e IP69K		
<b>Caratteristiche meccaniche</b>			
Forza per azionamento	kg-lb	<0.5Kg / 1.1lb	
Durata meccanica	cycles	5000000	
Fissaggio	Senza base di fissaggio		
Base di fissaggio	LPXAU120		
Peso prodotto	g	40	
<b>Dati tecnici UL</b>			
Grado di protezione (UL)	Type1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K		
<b>Condizioni ambientali</b>			
Temperatura	Temperatura di impiego		
	min	°C	-25
	max	°C	+70
	Temperatura di stoccaggio		
	min	°C	-40
	max	°C	+85

**Dimensioni**



**Omologazioni e conformità**

Conformità

CSA C22.2 n° 14

---

IEC/EN/BS 60947-1

---

IEC/EN/BS 60947-5-1

---

UL508

Omologazioni

---

CCC

---

cULus

---

EAC

---

RINA

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000221 -  
Pulsante da  
quadro