



Denominazione del prodotto	Operatori pulsanti luminosi ad impulso - 3 posizioni. LPCS43
Tipo	LPCS43

**Caratteristiche generali**

Colore	Nero
Tipo di posizioni	Selettore
Materiale	Poliammide
Grado di protezione (IEC)	IP66, IP67 e IP69K

**Caratteristiche meccaniche**

Durata meccanica	cycles	1000000
Base di fissaggio		LPXAU120
Peso prodotto	g	37


**Dati tecnici UL**

Grado di protezione (UL)	Type1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K
--------------------------	------------------------------

**Condizioni ambientali**

Temperatura	Temperatura di impiego	min	°C	-25
		max	°C	+70
	Temperatura di stoccaggio	min	°C	-40
		max	°C	+85

**Dimensioni**



**Omologazioni e conformità**

Conformità	CSA C22.2 n° 14
	IEC/EN/BS 60947-1
	IEC/EN/BS 60947-5-1
	UL508

Omologazioni	CCC
--------------	-----

---

cULus

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000222 -  
Switch da quadro