



Denominazione del prodotto

Operatori pulsanti  
ad impulso  
LPFB10

Tipo

**Caratteristiche generali**

Colore	Bianco
Tipo di posizioni	Flush pushbutton
Materiale	Alluminio e lega di zinco
Grado di protezione (IEC)	IP66, IP67 e IP69K

**Caratteristiche meccaniche**

Forza per azionamento	kg-lb	<0.5Kg / 1.1lb
Durata meccanica - Pulsanti ad impulso	cycles	5000000
Fissaggio	Senza base di fissaggio	
Base di fissaggio	LPXAU120M	

**Dati tecnici UL**

Grado di protezione (UL)	Type1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K
--------------------------	------------------------------

**Condizioni ambientali**

Temperatura


Temperatura di impiego

min	°C	-25
max	°C	+70

Temperatura di stoccaggio

min	°C	-40
max	°C	+85

**Dimensioni**



**Omologazioni e conformità**

Conformità

CSA C22.2 n° 14  
IEC/EN/BS 60947-1  
IEC/EN/BS 60947-5-1  
UL508

Omologazioni

cULus

**Classificazione ETIM**

ETIM 8.0

EC000221 -  
Pulsante da  
quadro