



Denominazione del prodotto

Operatori pulsanti  
ad impulso  
LPFB20

Tipo

LPFB20

### Caratteristiche generali

Colore

Giallo

Tipo di posizioni

Extended  
pushbutton

Materiale

Alluminio e lega  
di zinco

Grado di protezione (IEC)

IP66, IP67 e  
IP69K

### Caratteristiche meccaniche

Forza per azionamento

kg-lb <0.5Kg / 1.1lb

Durata meccanica - Pulsanti ad impulso

cycles 5000000

Fissaggio

Senza base di  
fissaggio

Base di fissaggio

LPXAU120M

### Dati tecnici UL

Grado di protezione (UL)

Type1, 2, 3R, 4,  
4X, 12, 12K

### Condizioni ambientali

Temperatura


Temperatura di impiego

min	°C	-25
max	°C	+70

Temperatura di stoccaggio

min	°C	-40
max	°C	+85

### Dimensioni



### Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-5-1

UL508

Omologazioni

cULus

### Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000221 -  
Pulsante da  
quadro