



Operatori pulsanti ad impulso con simbologia LPFB21

Denominazione del prodotto

Tipo

Caratteristiche generali

Colore

Rosso

Tipo di posizioni

Extended pushbutton

Materiale

Alluminio e lega di zinco

Grado di protezione (IEC)

IP66, IP67 e IP69K

Caratteristiche meccaniche

Forza per azionamento

kg-lb <0.5Kg / 1.1lb

Durata meccanica

cycles 5000000

Fissaggio

Senza base di fissaggio

Base di fissaggio

LPXAU120M

Dati tecnici UL

Grado di protezione (UL)

Type1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K

Condizioni ambientali

Temperatura


Temperatura di impiego

min °C -25
max °C +70

Temperatura di stoccaggio

min °C -40
max °C +85

Dimensioni



Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-5-1

UL508

Omologazioni

cULus

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000221 -
Pulsante da
quadro