



Interfaccia USB,  
connessione tipo  
A / B femmina  
LPFD0

Denominazione del prodotto

Tipo

**Caratteristiche generali**

Materiale

Corpo del  
pulsante  
realizzato in  
zama. Parti  
plastiche in  
poliammide

Grado di protezione (IEC)

IP66, IP67 e  
IP69K

**Dati tecnici UL**

Grado di protezione (UL)

1, 2, 3R, 4, 4X,  
12, 12K sul  
fronte

**Condizioni ambientali**

Temperatura


Temperatura di impiego

min	°C	-25
max	°C	+70

Temperatura di stoccaggio

min	°C	-40
max	°C	+85

**Dimensioni**



**Omologazioni e conformità**

Conformità

CSA C22.2 n° 14  
IEC/EN/BS 60947-1  
IEC/EN/BS 60947-5-1  
UL508

Omologazioni

cULus

**Classificazione ETIM**

ETIM 8.0

EC002780 -  
Modulo di  
interfaccia