



Denominazione del prodotto	Interfaccia USB, connessione tipo B / A femmina
Tipo	LPFD0

Caratteristiche generali

Materiale	Corpo del pulsante realizzato in zama. Parti plastiche in poliammide
-----------	---

Grado di protezione (IEC)	IP66, IP67 e IP69K
---------------------------	-----------------------


Dati tecnici UL

Grado di protezione (UL)	1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K sul fronte
--------------------------	---

Condizioni ambientali

Temperatura	
Temperatura di impiego	
min	°C -25
max	°C +70
Temperatura di stoccaggio	
min	°C -40
max	°C +85

Dimensioni



Omologazioni e conformità

Conformità	CSA C22.2 n° 14
	IEC/EN/BS 60947-1
	IEC/EN/BS 60947-5-1
	UL508

Omologazioni	cULus
--------------	-------

Classificazione ETIM

ETIM 8.0	EC002780 - Modulo di interfaccia
----------	--