



Denominazione del prodotto

Interfaccia RJ45,
tipo di
connessione
Ethernet
LPFD0
Cat.6

Tipo
Caratteristiche di trasmissione

Caratteristiche generali

Materiale

Corpo del
pulsante
realizzato in
zama. Parti
plastiche in
poliammide

Grado di protezione (IEC)

IP66, IP67 e
IP69K

Dati tecnici UL

Grado di protezione (UL)

1, 2, 3R, 4, 4X,
12, 12K sul
fronte

Condizioni ambientali

Temperatura


Temperatura di impiego

min	°C	-25
max	°C	+70

Temperatura di stoccaggio

min	°C	-40
max	°C	+85

Dimensioni



Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 14
IEC/EN/BS 60947-1
IEC/EN/BS 60947-5-1
UL508

Omologazioni

cULus

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC002780 -
Modulo di
interfaccia

