



Interfaccia RJ45,
connessione
Ethernet con
cavo lungo 1 m
LPFD0
Cat.6

Denominazione del prodotto

Tipo
Caratteristiche di trasmissione

Caratteristiche generali

Materiale

Corpo del
pulsante
realizzato in
zama. Parti
plastiche in
poliammide

Grado di protezione (IEC)

IP66, IP67 e
IP69K

Dati tecnici UL

Grado di protezione (UL)

1, 2, 3R, 4, 4X,
12, 12K sul
fronte

Condizioni ambientali

Temperatura


Temperatura di impiego

min	°C	-25
max	°C	+70

Temperatura di stoccaggio

min	°C	-40
max	°C	+85

Dimensioni



Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 14
IEC/EN/BS 60947-1
IEC/EN/BS 60947-5-1
UL508

Omologazioni

cULus

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC002780 -
Modulo di
interfaccia

