



Denominazione del prodotto Teste per indicatori luminosi LPFL

Tipo LPFL

Caratteristiche generali

Colore Rosso

Tipo di posizioni Pilot light head

Materiale Corpo del pulsante realizzato in zama. Parti plastiche in poliammide

Grado di protezione (IEC) IP66, IP67 e IP69K

Caratteristiche meccaniche

Fissaggio Senza base di fissaggio

Base di fissaggio LPXAU120M


Dati tecnici UL

Grado di protezione (UL) Type1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K

Condizioni ambientali

Temperatura	Temperatura di impiego	min	°C	-25
		max	°C	+70
	Temperatura di stoccaggio	min	°C	-40
		max	°C	+85

Dimensioni



Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-5-1

UL508

Omologazioni

cULus

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC002024 -
Accessori per
apparecchi di
comando