



Denominazione del prodotto Operatori pulsanti passo-passo LPFQ10

Tipo

Caratteristiche generali

Colore Nero

Tipo di posizioni Flush pushbutton. Push on-push off

Materiale Alluminio e lega di zinco

Grado di protezione (IEC) IP66, IP67 e IP69K

Caratteristiche meccaniche

Forza per azionamento kg-lb <0.5Kg / 1.1lb

Durata meccanica - Pulsanti passo-passo cycles 500000

Fissaggio Senza base di fissaggio

Base di fissaggio LPXAU120M

Dati tecnici UL


Grado di protezione (UL) Type1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K

Condizioni ambientali

Temperatura

Temperatura di impiego	min	°C	-25
	max	°C	+70
Temperatura di stoccaggio	min	°C	-40
	max	°C	+85

Dimensioni



Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-5-1

UL508

Omologazioni

cULus

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000221 -
Pulsante da
quadro