



Denominazione del prodotto

Operatori pulsanti  
passo-passo  
LPFQ10

Tipo

**Caratteristiche generali**

Colore

Verde

Tipo di posizioni

Flush pushbutton.  
Push on-push off

Materiale

Alluminio e lega  
di zinco

Grado di protezione (IEC)

IP66, IP67 e  
IP69K

**Caratteristiche meccaniche**

Forza per azionamento

kg-lb <0.5Kg / 1.1lb

Durata meccanica - Pulsanti passo-passo

cycles 500000

Fissaggio

Senza base di  
fissaggio

Base di fissaggio

LPXAU120M

**Dati tecnici UL**

Grado di protezione (UL)

Type1, 2, 3R, 4,  
4X, 12, 12K

**Condizioni ambientali**

Temperatura


Temperatura di impiego

min °C -25  
max °C +70

Temperatura di stoccaggio

min °C -40  
max °C +85

**Dimensioni**



**Omologazioni e conformità**

Conformità

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-5-1

UL508

Omologazioni

cULus

**Classificazione ETIM**

ETIM 8.0

EC000221 -  
Pulsante da  
quadro