



Denominazione del prodotto

Operatori pulsanti
passo-passo
LPFQ10

Tipo

Caratteristiche generali

Colore

Bianco

Tipo di posizioni

Flush pushbutton.
Push on-push off

Materiale

Alluminio e lega
di zinco

Grado di protezione (IEC)

IP66, IP67 e
IP69K

Caratteristiche meccaniche

Forza per azionamento

kg-lb <0.5Kg / 1.1lb

Durata meccanica - Pulsanti passo-passo

cycles 500000

Fissaggio

Senza base di
fissaggio

Base di fissaggio

LPXAU120M

Dati tecnici UL

Grado di protezione (UL)

Type1, 2, 3R, 4,
4X, 12, 12K

Condizioni ambientali

Temperatura


Temperatura di impiego

min °C -25
max °C +70

Temperatura di stoccaggio

min °C -40
max °C +85

Dimensioni



Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-5-1

UL508

Omologazioni

cULus

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000221 -
Pulsante da
quadro